

## DISPARADOR PARA BATERÍA CP



Para comenzar una exposición utilizando los generadores [CP120B](#) o [CP160B](#), se puede utilizar un disparador externo de 30 metros (se pueden solicitar otras longitudes). Este cable disparador está conectado al conector externo de 6 pines del generador CP120B o CP160B y tiene un interruptor de palanca de dos posiciones que está integrado en un mango de aluminio en el otro lado.

### Información del producto:



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Accesorios](#), [Teledyne](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO