

DISPENSADOR DE BOTELLAS DISPENSMATE 25ML BELL-DISPENBOTE-25



- El dispensador de botella DispensMate puede realizar dispensaciones precisas y altamente repetibles sin desperdiciar reactivos.
- Proporciona seguridad a los operarios y a los entornos de laboratorio cuando se trabaja con líquidos o disolventes corrosivos.
- Además, es resistente a altas temperaturas, alta presión y corrosión química. 4. Adecuado para ácidos y álcalis en general y baja concentración de ácidos y álcalis fuertes y sal, como :H₃PO₄,H₂SO₄,NaOH,KOH etc. Todo el proceso es simple y fácil.

SKU: B-01-29-0209-0303 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Excelente resistencia química, los componentes son de PTFE, FEP, BSG, PP
- Totalmente esterilizable en autoclave a 121°C
- Cuatro gamas de dispensadores de botella que cubren un rango de volumen de 0,5mL a 50mL
- Fácil de limpiar y mantener
- El tubo de descarga flexible opcional con asa de seguridad permite una dispensación rápida y precisa
- Presión de vapor máx. 500mbar, viscosidad máx. 500mm²/s,
- temperatura máx. 40oC, densidad máx. 2,2g/cm³
- El dispensador se suministra con S40, GL32, GL38, GL25, GL28

Especificaciones:

Modelo	Código SKU	Rango de volumen (ml):	Graduación (ml):	R _±		CV _≤	
				%	μl	%	μl
Bell-DispenBote-5	B-01-29-0209-0301	0.5-5	0.1	0.5	25	0.1	5
Bell-DispenBote-10	B-01-29-0209-0302	1.0-10	0.2	0.5	50	0.1	10
Bell-DispenBote-25	B-01-29-0209-0303	2.5-25	0.5	0.5	125	0.1	25
		5.0-50	1	0.5	250	0.1	50
		Accesorios:					
Bell-DispenBote-50	B-01-29-0209-0304	GL45, adaptador, 45 mm	S40, adaptador, 45/40 mm	GL32, adaptador, 45/32 mm			
		GL38, adaptador, 45/38mm	GL25, adaptador, 32/25mm	GL28, adaptador, 32/28 mm			
		Reactivo Boottle (Marrón, 1L, opcional)	Tubo de llenado (m)	Tubo de descarga (m)			

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO