

## DISPENSADOR DE PARAFINA - MARCA BELLTRONIC



### Características:

- Control automatizado de computadora completa y control digital inteligente de la temperatura
- Los sensores de temperatura se fabrican en Estados Unidos, son precisos y fiables
- Guarda automáticamente los últimos ajustes operativos
- Memoria y función de restauración automática
- Pantallas LED

**SKU:** BellDispParaf-10 | **Categorías:** [Dispensador de parafina](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Parámetros técnicos:

Modelo	BelIDispParaf-10
Capacidad	10L
Rango de temperatura	RT-100°C ajustable
Precisión de temperatura	±1°C
Fuente de alimentación	AC 220V±10% 50Hz (standard model); AC110V±10% 60Hz
Consumo	1200W
Tamaño externo(W*D*H)	355*410*540mm
Tamaño del paquete(W*D*H)	480*450*560mm
Peso bruto	21kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO