





DISPENSADORES DE ESPITAS



[vc_row 0=""][vc_column 0=""][vc_tta_tabs 0=""][vc_tta_section title="Información sobre pedidos" tab_id="1571516725939-463b5994-2725"][vc_wp_text]

| Imagen | SKU | Nombre / Descripción |
|---|---------|---|
|  | 1410044 | Espita dispensadora fluxx, AH 13/38 para rosca din 38, paquete de 1 |
|  | 1410007 | Espita dispensadora fluxx, AH 23/50 para rosca din 50, 1 / paquete |
|  | 1410016 | Espita dispensadora fluxx, AH 13/50 para rosca din 50, 1 / paquete |
|  | 1410024 | Espita dispensadora fluxx, AH 23/51 para rosca din 51, paquete de 1 |

[/vc_wp_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Aplicación / Especificación" tab_id="1571516725941-06b11daf-8840"][vc_column_text]

- Hidroponia
- Productos químicos industriales
- Limpiadores
- Bebida alimenticia
- Elaboración de cerveza / destilación
- Agua

[/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Equipos de Laboratorio - Sterlitech](#), [GARRAFÓN](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La espita dispensadora FLUXX es perfecta para rellenar fluidos de manera fácil, limpia y rápida sin gorgotear. Un sistema de ventilación patentado hace posible un caudal excepcional de 1,5 l / minutos para mejorar la facilidad de medición y la dispensación precisa sin problemas. Las espitas están disponibles para su uso con una amplia gama de envases y botellas de plástico y metal.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO