

DISPOSITIVO DE HAZ MÓVIL



SKU: N / A | **Categorías:** [Asfalto](#) | **Etiquetas:** [13280-4](#), [BS 598-104](#), [EN 12697-32](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dispositivo de haz móvil de 3 metros de largo se utiliza para comprobar si hay irregularidades en las superficies de carreteras de hormigón y bituminosas. Una unidad de detección que comprende una rueda conectada a un indicador proporciona un aumento de 4: 1.

La desviación de la superficie de una línea recta se muestra en una escala calibrada en incrementos de 2 mm en el rango de 0-10 mm e incrementos de 5 mm en el rango de 10-25 mm.

Dispositivo de haz móvil comprende un marcador de tinte manual que se utiliza para marcar secciones de superficie irregulares cuando se encuentra.

La caja de madera debe pedirse por separado.

Normas:

EN 12697-32, 13280-4, BS 598-104

Especificaciones técnicas.

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
BellDisHazMov-55	B-01-03-05-280101	Dispositivo de haz móvil	33x180x60	55

Código de producto	Nombre del producto
B-01-03-05-280201	Caja de madera

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO