

## DISRUPTOR CELULAR ULTRASÓNICO - PORTÁTIL



### Características

- Pantalla LCD
- Rango de ajuste de la alarma de temperatura: 0 ~ 100 °C
- Ajuste de tiempo ultrasónico para encendido y apagado: 0,1 ~ 9,9 s
- Alarma audible para: temperatura excesiva, exceso de energía a lo largo del tiempo
- Otro accesorio opcional: interruptor de pie, caja insonorizada, polo de amplitud ( $\Phi$ 2,3 o 6 mm)

**SKU:** BellDisrUltCel-1 | **Categorías:** [Disruptor Ultrasónico de Células](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Modelo	BellDisrUltCel-1
Frecuencia (KHz)	20 ~ 25, seguimiento automático de frecuencia
Capacidad de trituración (ml)	3 ~ 10 (si elige $\Phi 3$ ) 5 ~ 100 (si elige $\Phi 5$ )
Polo de amplitud estándar $\Phi$ (mm)	3 o 5
Consumo de salida del generador (W)	250
Consumo ultrasónico (W)	250 (se puede ajustar según la demanda del cliente)
Fuente de alimentación	AC220V/110V $\pm$ 10%, 50/60Hz
Tamaño del paquete (W * D * H) m	570 * 350 * 470 (cuerpo principal)
Peso bruto (kg)	18

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO