

DIVISOR O CUARTEADOR UNIVERSAL CON CANALES FIJOS -H-4288FC



SKU: H-4288FC | **Categorías:** [Agregados](#), [Divisor universal o cuarteador universal](#), [Divisores de muestra / cuarteadores](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una versión de canal fijo del divisor de muestras universal H-4288.

Esta unidad presenta 10 rampas de ancho fijo, cada una de 1.25 "(57.2 mm) de ancho. Está equipada con una tolva de 1.0ft³ (L): 0.55 (15.6) y puede manejar materiales de hasta 1.25" (28.6mm) de tamaño. Incluye dos sartenes de muestra de acero pintado.

Especificaciones:

Capacidad de la tolva 1.0ft³ : (28.3L)

Ancho de la barra del canal:	5(13mm)
Cantidad de canales:	10 arreglados
Pendiente del canal inclinado:	60

Accesorios

<input checked="" type="checkbox"/>	H-4288.1	Ruedas para H-4288
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4288.3	Canal de carga de bolsas para H-4288
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4288.4	Kit de adaptador de conducto, 60 °, para divisores de muestras
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4288.7	Recintos de polvo
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4288.2	Bandeja de repuesto para H-4288 y H-4293

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO