

## DIVISOR UNIVERSAL, CAPACIDAD DE TOLVA DE 0.55 FT3 -H-4289



**SKU:** H-4289 | **Categorías:** [Agregados](#), [Divisor universal o cuarteador universal](#), [Divisores de muestra / cuarteadores](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El divisor universal H-4289 es compacto y más duradero que los divisores portátiles convencionales. Ligero con una amplia capacidad de tolva de 0.55 ft<sup>3</sup> (15.6 litros) para materiales de hasta 2 "(51 mm). Es conveniente para usar desde el piso o en posiciones de sobremesa. Este divisor proporciona muestras precisas y representativas para una amplia gama de materiales.

Capacidad de la tolva: 0.55ft<sup>3</sup> (15.6L)

Ancho de la barra del canal: 0.5 "(13 mm)

Cantidad del Chute Bar: 36

Pendiente del canal inclinado: 45 °

Dimensiones: 22 "x 14.5" x 20.5 "(559 x 368 x 521 mm)

Especificaciones:

Número de Canales (aberturas)	Modelo	Ancho del canal - pulgadas										
		.125	.25	.375	.5	.75	1	1.5	2	3	4	6
H-4291	48	24	16	12	8	6	4	-	-	-	-	-
H-4290	-	48	-	24	16	12	8	6	4	-	-	-
H-4289	-	-	-	36	-	18	12	-	-	-	-	-
H-4288	-	-	-	48	-	24	16	12	8	6	4	-
H-4293	-	-	-	48	-	24	16	12	8	6	4	-

Tolva Capacidad in <sup>3</sup> / ft <sup>3</sup> (litros)	Barra de canal Anchura	Cantidad	Pendiente	Dimensiones L x An x Alt pulgadas (mm)	Gilson #	Modelo	Bandejas de Repuesto
104 in <sup>3</sup> (1.7)	.125" (3mm)	48	60°	9.5 x 8.5 x 13.5 (214 x 216 x 343)	SP-3	H-4291	H-4291.1
.28 ft <sup>3</sup> (7.9)	.25" (6mm)	48	60°	15.5 x 12.5 x 17.5 (394 x 318 x 445)	SP-2.5	H-4290	H-4290.1
0.55 ft <sup>3</sup> (15.6)	.5" (13mm)	36	45°	22 x 14.5 x 20.5 (559 x 368 x 521)	SP-2	H-4289	H-4289.1
1.0 ft <sup>3</sup> (28.3)	.5" (13mm)	48	45°	29 x 19 x 39 (737 x 483 x 991)	SP-1	H-4288	H-4288.2
1.0 ft <sup>3</sup> (28.3)	.5" (13mm)	10 Fixed	60°	29 x 19 x 39 (737 x 483 x 991)	SP-1C	H-4288FC	H-4288.2
1.0 ft <sup>3</sup> (28.3)	1" (25mm)	48	60°	29 x 19 x 39 (737 x 483 x 991)	SP-10	H-4293	H-4288.2

[/tab]

[/tabgroup]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO