

DOSIFICACIÓN, LLENADO DE LÍQUIDOS



Las características silenciosas de la máquina de dosificación de llenado para líquidos son la dosificación precisa, el llenado sin goteo, el desmontaje rápido de la bomba y las válvulas para una fácil limpieza. La llenadora dosificadora llena y dispensa todos los líquidos con dos bombas y válvulas de acero inoxidable. Puede ser ajustable de 10 a 150 ml. Si se requieren cantidades de llenado de 300 ml como máximo, ambas bombas funcionan con una aguja de llenado común. Las agujas de llenado están fabricadas en acero inoxidable y se pueden suministrar para cualquier recipiente a llenar.

SKU: B-01-24-02-03-0200 | **Categorías:** [Accesorios para motores principales](#), [Equipos de llenado y dosificación](#), [Equipos de uso múltiple](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La capacidad de la máquina es de entre 1000 y 2000 llenados por hora. El rango de llenado de este accesorio es de 10 ml a 150 ml. Y todas las piezas de contacto con el material están hechas de acero inoxidable. Este archivo adjunto se puede adjuntar a nuestro Drive principal.

Especificaciones técnicas

Código Del Producto	B-01-24-02-03-0200
Modelo	BellDosLleLiq-40
Capacidad de rellenos (ml)	10 ml a 150 ml
Peso neto (kg)	26 Kg
Peso bruto (kg)	40 Kg
Dimensiones	26 "x 15" x 14 "pulgadas
Embalaje	28 "x 20" x 17 "pulgadas

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO