

## DUCTILÓMETRO DE 1500 MM



Ductilómetro 1500 mm para la determinación de la ductilidad del betún. Carcasa de acero inoxidable con baño de agua aislado y motor paso a paso que ofrece un rango de velocidad variable de 1 a 50 mm / min.

Con sistema de medición de desplazamiento digital. Se pueden probar hasta 4 muestras simultáneamente. El panel de operación en el lado izquierdo del aparato con pantalla digital memoriza hasta 4 valores de desplazamiento. Los termómetros de vidrio están instalados para controlar la temperatura en el baño de agua. La temperatura del baño se puede controlar mediante un ductilómetro Termostato de calefacción de baño (20-2370), si es necesario con una unidad de refrigeración adicional (20-2375) o una unidad de refrigeración / calefacción externa. (Los moldes de prueba, el accesorio de calentamiento del baño y la cubierta del baño no están incluidos)



**SKU:** 20-2351 | **Categorías:** [Asfalto](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO