

## DUCTILÓMETRO TERMOSTATO DE CALEFACCIÓN PARA BAÑERA



### DESCRIPCIÓN

Ductilómetro Termostato de calefacción para bañera listo para instalar en bañera de agua de 20-2331...con bomba de circulación para pruebas por encima de la temperatura ambiente hasta + 95 ° C junto con 20-2375 desde +5 hasta + 95 ° C. Versión digital con limitador de sobretemperatura.



**SKU:** 20-2370 | **Categorías:** [Asfalto](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO