

## DURÓMETRO BRINELL 3300FA DURÓMETRO BRINELL - INNOVATEST



**SKU:** 3300FA | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### NEXO 3300FA

#### BRINELL DURÓMETRO

La alta gama de apariciónmetros Brinell con sistema de medición de indentación por video totalmente automático.

Los NEXUS 3300-3400 FA están equipados con una torreta motorizada de 6 posiciones, con 3 posiciones de indentadores, un sistema de posicionamiento láser y 2 objetivos LWD con anillo de luces. El impresionante sistema de video de 18 megapíxeles proporciona imágenes rápidas y nítidas de la sangría.

Simplemente presione el botón de inicio y el resultado del ensayo se mostrará automáticamente. La secuencia completa del ensayo se ejecuta automáticamente. El software avanzado de ensayo de dureza IMPRESSIONS™ con la función ZOOM de la sangría incluye muchas opciones para la conversión de escala, almacenamiento de archivos, impresión de informes, almacenamiento de programas de ensayo y mucho más. Se pueden instalar opcionalmente mesas de trabajo motorizadas XY para una mayor automatización.



#### Aspectos destacados

escalas: Brinell

**cargas de ensayo:** 31,25 kgf - 3000 kgf

**Torreta de 6 posiciones:** 3 indentadores, 2 objetivos especiales Brinell con anillo de luces y sistema de posicionamiento láser.

**camara:** 18 megapíxeles, sistema de cámara a todo color con zoom y enfoque automático.

**Sistema de aplicación de carga:** Totalmente automático, celda de carga, circuito cerrado, Retroalimentación de carga.

**Control:** Controlador Windows totalmente integrado, disco duro SSD, operativo con Windows 10, software de flujo de trabajo avanzado IMPRESSIONS™, incluye medición automática, teclado y ratón.

**Pantalla:** Pantalla táctil a todo color de 15".

**Software:** Múltiple USB, archivos CSV, lecturas individuales, reportes, impresora.

**Iluminación:** Anillo de luces

**Eje Z:** motorizado

**campo de pieza de trabajo:** 365 mm (A) X 230 mm (P)

**Yunques:** Yunques, mesas de trabajo y accesorios según el catálogo en detalle.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

[Brinell 3300FA](#)

COTECNO