

## DURÓMETRO (ESCALA D) -H-4222D



**SKU:** H-4222D | **Categorías:** [Durometros](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Límite Líquido](#), [Límites de Atterberg](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T89](#), [AASHTO T90](#), [ASTM D2240](#), [ASTM D4318](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Según lo requerido por ASTM D4318, se usa un durómetro para probar la dureza de la base de una máquina de límite de líquido. Los muelles sellados mantienen la tasa de deflexión de carga a una tolerancia de .0004 ". Otros modelos también están disponibles.

El durómetro (escala D) admite las siguientes normas: [ASTM D4318](#), ASTM D2240, AASHTO T89, AASHTO T90

### Normas

[ASTM D4318](#)

ASTM D2240

AASHTO T89

AASHTO T90

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO