

DURÓMETRO HAWK 400RS - INNOVATEST



SKU: 400RS | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HALCÓN 400RS

ROCKWELL DURÓMETRO

El HAWK 400RS es una versión más alta del 250RS.

Similar a la 250RS proporciona un proceso de indentación vertical, una celda de carga (medición de la carga de ensayo) en la posición de indentación y la abrazadera opcional que fija las piezas de trabajo firmemente en el yunque o la mesa de ensayo.

Esta versión más alta del Hawk aumenta la altura de la muestra a 400 mm manteniendo la profundidad de 200 mm. Al seleccionar la opción del husillo automático, el proceso completo de elevación, sujeción y procedimiento de ensayo de su muestra se llevará a cabo con sólo tocar el icono de inicio en la pantalla táctil. El controlador de flujo de trabajo I-TOUCH™ le guiará fácilmente a través de todas las funciones avanzadas, incluidas las opciones para imprimir o exportar datos a aplicaciones de MS Office o para almacenar archivos en una unidad USB regular.



Aspectos destacados

escalas: Rockwell, Rockwell superficial (Brinell, Vickers opcional)

carga de ensayo: 1kgf-187.5kgf

3kgf, 10kgf de precarga, 15, 30, 45, 60, 100, 150kgf de carga principal

Cargas de ensayo Brinell de 1kgf-187.5kgf (opcional)

Cargas de ensayo Vickers de 1kgf-150kgf (opcional)

Cargas de ensayo Knoop test force de 1kgf-5kgf (opcional)

microscopio: Paquete de microscopio Brinell, para la medición Brinell (opcional)

Sistema de aplicación de carga: Totalmente automático, celda de carga, circuito cerrado, retroalimentación de fuerza. Carga de ensayo aplicada lineal absoluta, sin construcción de palanca

Pantalla: Pantalla táctil industrial de 6.5"

Software: Sistema de software I-TOUCH™, control avanzado del reveladometro

Memoria: Memoria interna grande que almacena 150 lecturas

Salida: USB

Iluminación: LED de potencia cerca del indentador para una brillante iluminacion de la muestra

Iluminación: La carcasa inferior de ABS reemplazable evita daños en la estructura

campo de pieza de trabajo: 400 mm (A) X 200 mm (P)

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

[HAWK 400RS](#)

COTECNO