

DURÓMETRO HAWK 652RS-IMP - INNOVATEST



SKU: 652RS-IMP | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HALCÓN 652RS-IMP

ROCKWELL DURÓMETRO

El 652RS-IMP es el modelo más avanzado técnicamente del grupo de componentes HAWK. Este modelo no sólo ha sido equipado con un PC industrial integrado sin ventilación, operando con Windows 10 y la versión completa del flujo de trabajo IMPRESSIONS™ de INNOVATEST, software de control del brote. Operación avanzada del agujerometro al alcance de su mano.

Única y exclusiva en el mundo es la tecnología de punta de un sistema de doble eje Z que proporciona 650 mm de altura de trabajo, pero también diferentes posiciones de ensayo para sus muestras de formas especiales.

La segunda posición ajustable puede soportar una amplia gama de yunques o mesas diferentes y especializadas para apoyar su pieza de ensayo desde el interior, el exterior, la parte superior o la inferior.

No más tiempo de consumo en corte, esmerilado y pulido de sus muestras para un par de ensayos de dureza.



Aspectos destacados

escalas: Rockwell, Rockwell superficial (Brinell, Vickers opcional)

carga de ensayo: 1kgf-187.5kgf

Cargas de ensayo Brinell de 1kgf-187.5kgf (opcional). Cargas de ensayo Vickers de 1kgf-150kgf (opcional).

Cargas de ensayo Knoop de 1kgf-5kgf (opcional).

microscopio: Paquete de microscopio Brinell, para la medición Brinell (opcional)

Sistema de aplicacion de carga: Totalmente automático, celda de carga, circuito cerrado, retroalimentación de fuerza. Deslizamiento lineal de altura completo, sistema mecanico sin holguras

Pantalla: Pantalla táctil industrial de 15"

Software: Software IMPRESSIONS™ LT, control del flujo de trabajo, PC industrial integrado, licencia de Windows 10

Salida: USB, RJ45, Wi-Fi

Iluminación: LED de potencia cerca del indentador para una brillante iluminación de la muestra.

carcasa inferior: La carcasa inferior de ABS reemplazable evita daños en la estructura.

campo de pieza de trabajo: 650 mm (A) X 165 mm (P)

Yunques: Yunque endurecido de 200mm y mesa de trabajo grande de 425×370 + ranuras en T

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

[HAWK 652RS-IMP](#)

COTECNO