

DURÓMETRO NEMESIS 6200 - INNOVATEST



SKU: 6200 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

JUSTICIA 6200

ROCKWELL/BRINELL DURÓMETRO

Los componentes de las series 6100 y 6200 son máquinas de última generación. Presentan un sistema de aplicación de carga totalmente lineal, con un cabezal de ensayo descendente y una posición fija de la pieza de trabajo. Esto elimina completamente cualquier tolerancia no deseada en la medición de profundidad.

Los modelos 6100/6200 cuentan con celda de carga, retroalimentación de carga, sistema de circuito cerrado, totalmente automático e impulsado por medio de un servomotor. Estos pueden albergar una amplia variedad de aplicaciones debido al software avanzado de medición de dureza IMPRESSIONS™. Perfectamente adecuado para partes de motores de aviones, partes de automóviles, líneas de producción, control de calidad en general y el más alto nivel para el uso en el laboratorio.



Aspectos destacados

escalas: Rockwell & Rockwell Superficial, Brinell (modelos RSB)

carga de ensayo: 3, 10kgf precarga, 60, 100, 150kgf carga principal.

Todas las cargas de ensayo Brinell desde 1kgf hasta 250kgf (modelos RSB).

Sistema de aplicacion de carga: Totalmente automático, celda de carga, circuito cerrado, Retroalimentación de carga.

Control: Controlador Windows completamente integrado, disco duro SSD, operador con Windows 10, software de flujo de trabajo avanzado IMPRESSIONS™, incluye medición automática, teclado y ratón.

Pantalla: Pantalla táctil a todo color de 15"

salida avanzada: Múltiple USB, archivos CSV, lecturas individuales, reportes, impresora, certificado Q-DAS.

Láser: Sistema de posicionamiento láser incorporado.

Software: Numero de ensayos, promedio, desviación estándar, mín., máx., rango, CP, CPk listado de lecturas individuales, memoria de almacenamiento, tiempo de espera, configuración de carga de ensayo, selección de escala, calibración, etc.

Iluminación: Iluminación de pieza de trabajo ajustable.

Eje Z: Cabezal de ensayo descendente, con detección de colisión, motorizado CNC, deslizamiento con cojinetes de bolas, con rápido ascenso y descenso y joystick para un ajuste fino.

Mesa de trabajo XY: Manual, mesa de trabajo motorizada (6200) y/o yunques o mesas de trabajo estáticas a elección.

campo de pieza de trabajo: 345 mm (A) X 220 mm (P)

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

[NEMESIS 6200](#)

COTECNO