

## DURÓMETRO TIPO C -H-4222C



**SKU:** H-4222C | **Categorías:** [Durometros](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#)  
| **Etiquetas:** [ASTM D4318](#), [D2240](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los durómetros se utilizan para probar la dureza de los materiales, como la base de una máquina de límite líquido. La construcción de precisión brinda precisión de por vida. Los muelles sellados mantienen la tasa de deflexión de la carga a una tolerancia de .0004 ". H-4222D se usa para verificar la dureza de la base de las Máquinas Límite de Líquidos y cumple con ASTM D4318, D2240.

Los Durómetros admiten las siguientes normas: [ASTM D4318](#), D2240

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO