

DURÓMETRO VERZUS 720RS(B) INNOVATEST



SKU: 720RS(B) | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VERZÚS 720RS(B)

ROCKWELL/BRINELL DURÓMETRO

El VERZUS 720 RS(B) está construido alrededor de un marco en C sólido como una roca con una rigidez suprema.

El sistema de circuito cerrado basado en una celda de carga y un actuador de fuerza de precisión garantiza los mejores resultados de GR & R. Las cargas de ensayo pueden variar desde 1kgf hasta 250kgf y un ciclo de ensayo completo puede ser realizado en menos de 13 segundos (con un tiempo de espera de 10 segundos).

Debido a la medición de la profundidad a través de un sistema óptico, una lectura directa de la profundidad de 0,1 micrones es una característica estándar.

Para usuarios exigentes el VERZUS puede ser equipado con un husillo motorizado (opcional) que eleva su pieza de trabajo, sin ningún esfuerzo, a la posición de ensayo requerida.



Aspectos destacados

escalas: Rockwell, Rockwell Superficial, Brinell (modelo RSB), HBT & HVT, Indentación por bola para plástico
ISO 2039/1

carga de ensayo: 3, 10kgf precarga, 15, 30, 45, 60, 100, 150kgf carga principal

Sistema de aplicacion de carga: Totalmente automático, celda de carga, circuito cerrado, Retroalimentación de carga

Control: Controlador i7 completamente integrado, disco duro SSD, operativo con Windows 10, software de flujo de trabajo avanzado IMPRESSIONS™, incluye medición automática, teclado y ratón

Pantalla: Pantalla táctil industrial HD de 6.5"

Software: Archivos CSV, lecturas individuales, informes, impresora

salida avanzada: Numero de ensayos, promedio, desviación estándar, mín., máx., rango, CP, CPk listado de lecturas individuales, memoria de almacenamiento, tiempo de espera, configuración de carga de ensayo, selección de escala, calibración, etc.

Iluminación: Iluminación de pieza de trabajo ajustable

Huso: Marco tradicional de hierro fundido con husillo y fuelles para el husillo. Abrazadera para proteger el indentador y fijar la pieza de trabajo al yunque oa la mesa de trabajo

campo de pieza de trabajo: 315 mm (A) X 200 mm (P)

Yunques: Yunques, mesas de trabajo y accesorios según el catálogo en detalle

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

[VERZUS 720RS\(B\)](#)

COTECNO