

## DYNA ZE, MEDIDOR DE RESISTENCIA A LA TRACCIÓN POR



SKU: N / A | Categorías: [Hormigón](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Dyna ZE, medidor de resistencia a la tracción por arrancamiento, 1350 Lbf (6 KN)— HC-2997**

**Dyna ZE, medidor de resistencia a la tracción por arrancamiento, 3600 Lbf (16 KN)— HC-2998**

Los medidores de resistencia a la tracción por arrancamiento DYNA ZE incluyen un dispositivo electrónico con pantalla y un sensor de presión.

El ZE Dyna ofrece una memoria no volátil para 1000 valores de medición y proporciona un gráfico en pantalla LCD de 128 x 128 píxeles.

Estas unidades también ofrecen un puerto RS232 para descargar la información a un PC.

El software integrado permite la transmisión de todos los valores medidos a una impresora o PC.

Utiliza una batería de 1.5V para un máximo de 60 horas de operación.

Peso de envío: 20 Lbs. (9 Kg.)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO