

EATON LOFPLEAT AG LPAG-40-0.45-2S CARTUCHO DE FILTRO



SKU: N / A | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EATON LOFPLEAT AG LPAG-40-0.45-2S CARTUCHO DE FILTRO

NÚMERO DE PIEZA: LPAG-40-0.45-2S

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

Especificaciones

Marca	Eaton LOFPLEAT AG
Modelo	GLP 40 0,45 2S
Tamaño de poro μ	0,45

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	40,0
Longitud en cm	101.6
Cantidad por caja	12 piezas



[Descargar hoja de datos](#)



FILTROS DE CARTUCHO DE LA SERIE LOFPLEAT AG

Obtenga eficiencia absoluta con este rentable cartucho de polipropileno. El diseño plisado proporciona una gran superficie para una eficiencia de filtración duradera.

Características y beneficios

- Se adapta a una amplia gama de aplicaciones con una retención de 0,2 a 100 micras
- Aceptable para aplicaciones de alimentos y bebidas

- Cumple con las pruebas biológicas USP Clase VI para plásticos
- Calificación beta de 5000, 99.98% de eficiencia
- Alto caudal y larga vida útil para un mantenimiento mínimo
- Disponible en longitudes de hasta 40 pulgadas
- Elimina la descarga de suciedad a altas presiones diferenciales debido a la estructura de poros fijos

Especificaciones del filtro

Medios de comunicación

- polipropileno

Núcleo central

- polipropileno

Tapas de los extremos

- polipropileno

Jaula

- polipropileno

Opciones de juntas/juntas tóricas

- Buna-N, EPDM, silicona, Viton®, FEP Viton encapsulado (solo juntas tóricas)

Clasificaciones de micras

- 0,2, 0,45, 1,0, 2,5, 5,0, 10, 25, 50, 100 micras

Aplicaciones Típicas

- aplicaciones de proceso
- productos químicos

INFORMACIÓN ADICIONAL

url_fab <https://www.lenntech.com/products/Eaton-LOFPLEAT-AG/LPAG-40-0.45-2S/LPAG-40-0.45-2S-Filter-Cartridge/index.html>

brand Lenntech

COTECNO