

## ECM CONTROLADORES DE PRESIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO



Los controladores de presión de contacto eléctrico ECM de Kimo monitorean pequeñas variaciones en bajas presiones de aire o gas. El ECM es ideal para laboratorios farmacéuticos, salas limpias y otras áreas que requieren una supervisión de alto rendimiento.

Toma mediciones de presión y establece uno o dos contactos eléctricos de encendido y apagado con alta precisión y repetibilidad

Mediciones de presión positiva, negativa y diferencial

Contactos eléctricos de 0.5 mmCE (5 Pa)

Max. presión estática de 6 bar, cuando se usa con presión diferencial

Retardo ajustable de 0 a 45 segundos

Relé de contacto: 3 A / 230 V - 50 Hz



**SKU:** BELLECM | **Categorías:** [Manómetros de columna líquida](#), [Presión diferencial](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO