

## ECO-029 | BOMBA DE VACÍO DE PISTÓN SIN ACEITE



- Rendimiento a 60 Hz a nivel del mar

**SKU:** ECO-029 | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	<b>No. de pistones</b>	<b>2</b>
Tasa de flujo		44 LPM
Vacío máximo		740 mmHg/29,1" Hg
RPM		3450
Potencia de motor		100W - Protección térmica
Peso		5,0Kg
Dimensiones máximas en mm		CxLxA (240x197x160)
Variaciones eléctricas		220v/50Hz 220v/60Hz 127v/60Hz
IP-20		
Alta Resistencia Química		Opcional

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO