

ECO- 100 | BOMBA DE VACÍO O COMPRESOR DE PISTÓN SIN ACEITE



- Rendimiento a 60 Hz a nivel del mar

SKU: ECO- 100 | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características Técnicas

	Nº de pistones	2
Tasa de flujo		100 LPM
Vacío máximo		686 mmHg/27" Hg
Presión máxima		8,8 bar / 125 psi
RPM		3450
Potencia de motor		100W - Protección térmica
Peso		4,95 Kg
Dimensiones máximas en mm		CxLxA (243x162x160)
Variaciones eléctricas		220v/50Hz 220v/60Hz 127v/60Hz
IP-20		
Alta resistencia química		Opcional

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nro de pistones	2
Tasa de flujo (LPM)	100
Vacío máximo (mmHg)	686
RPM	3450
Fuerza de motor (W)	100
Alta resistencia química	Opcional

COTECNO