

## ECO- 100 | BOMBA DE VACÍO O COMPRESOR DE PISTÓN SIN ACEITE



- Rendimiento a 60 Hz a nivel del mar

**SKU:** ECO- 100 | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características Técnicas

	<b>Nº de pistones</b>	<b>2</b>
Tasa de flujo		100 LPM
Vacío máximo		686 mmHg/27" Hg
Presión máxima		8,8 bar / 125 psi
RPM		3450
Potencia de motor		100W - Protección térmica
Peso		4,95 Kg
Dimensiones máximas en mm		CxLxA (243x162x160)
Variaciones eléctricas		220v/50Hz 220v/60Hz 127v/60Hz
IP-20		
Alta resistencia química		Opcional

## INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>Nro de pistones</b>	<a href="#">2</a>
<b>Tasa de flujo (LPM)</b>	<a href="#">100</a>
<b>Vacío máximo (mmHg)</b>	<a href="#">686</a>
<b>RPM</b>	<a href="#">3450</a>
<b>Fuerza de motor (W)</b>	<a href="#">100</a>
<b>Alta resistencia química</b>	<a href="#">Opcional</a>

COTECNO