

ECO-100 LAB | BOMBA DE VACÍO DE PISTÓN SIN ACEITE



- Rendimiento a AC / 60Hz a nivel del mar

SKU: ECO-100 LAB | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características Técnicas

	No. de pistones	2
Tasa de flujo		100 LPM
Vacío máximo		686 mmHg/27" Hg
RPM		3450
Potencia de motor		100W - Protección térmica
Peso		5Kg
Dimensiones máximas en mm		CxLxA (275x196x199)
Variaciones eléctricas		220v/50Hz 220v/60Hz 127v/60Hz
IP-20		
Alta resistencia química		Opcional

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO