

## ECO-260 | BOMBA DE VACÍO O COMPRESOR DE PISTÓN SIN ACEITE



**SKU:** ECO-260 | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

No. de pistones	1
Tasa de flujo	26 LPM
Vacío máximo	695mmHg/27,3”Hg
Presión máxima	6,32 bar/90 psi
RPM	3400
Corriente	1,5 amp-127v/0,7 amp-220v
Potencia del motor	135W
Peso	2,75Kg
Dimensiones máximas en mm	CxLxA (162x159x205)
Variaciones eléctricas	220v/50Hz 220v/60Hz 127v/60Hz Bivoltaje
IP-20	
Alta resistencia química	Opcional

- Rendimiento AC / 60Hz a nivel del mar

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO