

## ECO-740 LAB | BOMBA DE VACÍO DE PISTÓN SIN ACEITE



- Rendimiento a 60 Hz a nivel del mar

**SKU:** ECO-740 LAB | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características Técnicas

	<b>Nº de pistones</b>	<b>2</b>
Tasa de flujo		24 LPM
Vacío máximo		740 mmHg/29,1" Hg
RPM		1750
Potencia de motor		85W - Protección térmica
Peso		4,15 Kg
Dimensiones máximas en mm		CxLxA (255x196x198)
Variaciones eléctricas		220v/50Hz 220v/60Hz 127v/60Hz
IP-20		
Alta resistencia química		Opcional

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO