

## ECO-780 | BOMBA DE VACÍO O COMPRESOR DE PISTÓN SIN ACEITE



**SKU:** ECO-780 | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características Técnicas

	Nº de pistones	2
Tasa de flujo		78 LPM
Vacío máximo		648 mmHg/25,5" Hg
Presión máxima		8 bar / 114 psi
RPM		3450
Potencia de motor		100W - Protección térmica
Peso		4,9 Kg
Dimensiones máximas en mm		CxLxA (243x162x160)
Variaciones eléctricas		220v/50Hz 220v/60Hz 127v/60Hz
IP-20		
Alta resistencia química		Opcional

- Rendimiento a 60 Hz a nivel del mar

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO