

## ECO - 780 LAB | BOMBA DE VACÍO DE PISTÓN SIN ACEITE



- Rendimiento a 60 Hz a nivel del mar

**SKU:** ECO - 780 LAB | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características Técnicas

|                           | <b>Nº de pistones</b> | <b>2</b>                            |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Tasa de flujo             |                       | 78 LPM                              |
| Vacío máximo              |                       | 648 mmHg/25,5" Hg                   |
| RPM                       |                       | 3450                                |
| Fuerza de motor           |                       | 100W - Protección térmica           |
| Peso                      |                       | 5,05Kg                              |
| Dimensiones máximas en mm |                       | CxLxA (275x196x198)                 |
| Variaciones eléctricas    |                       | 220v/50Hz<br>220v/60Hz<br>127v/60Hz |
| IP-20                     |                       |                                     |
| Alta resistencia química  |                       | Opcional                            |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO