

EL-FLOW PRESTIGE | CAUDALÍMETRO MÁSIKO POR DISPERSIÓN TÉRMICA DE ULTIMA GENERACIÓN



SKU: N / A | Categorías: [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EL-FLOW® Prestige, el medidor de caudal másico de última generación y los controladores de gases, representa un gran cambio en versatilidad y facilidad de uso.

Sus principales beneficios se basan en:

- Nuevos avances en el procesamiento de señales de flujo
- Régimen de control de flujo altamente estable, prácticamente impermeable a las fluctuaciones del proceso
- Diseño de válvulas de control avanzado
- Un modelo de conversión de gas a bordo
- Reducción significativa del consumo de energía
- Un dispositivo configurable por el usuario con una multitud de características y beneficios adicionales

El rango más bajo 0,014 ... 0,7 mln / min

Hasta el rango más alto 0,4 ... 20 ln / min

Aplicaciones:

- Equipo analítico / ambiental
- Monitoreo del caudal de gas en industrias alimentarias, químicas y petroquímicas
- Medición del consumo de gas en los sistemas de distribución de gas con fines contables internos
- Detección de fugas de gas a través de objetos
- Fabricación de semiconductores
- Instalaciones de tratamiento de superficies

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO