


ELECTRISCANNER™ E60C



ElectriScanner™ e60c localiza rápida y fácilmente el cableado eléctrico con corriente y el metal detrás de las paredes, pisos y techos. La pantalla retro iluminada parpadea, o se ilumina en rojo, para alertar la presencia de cables con corriente AC* en ambos modos. El selector de modo facilita el cambio de funciones, mientras que la pantalla de fácil lectura, las Barras de Indicación de Objetivo, el Puntero SpotLite® y el tono de audio indican la ubicación del objetivo.

SKU: N / A | **Categorías:** [Herramientas Eléctricas](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Modo de AC Scan localiza cableado eléctrico de AC* sin blindaje hasta 2 pulg. (50 mm) de profundidad
- Detección de WireWarning® indica la presencia de cableado eléctrico (AC*) sin blindaje de hasta 2 pulg. (50 mm) de profundidad en modo Metal Scan
- Modo de Metal Scan localiza metales no ferrosos, como el tubo de cobre hasta 1 1/2 pulg. (38 mm) de profundidad, y metales ferrosos, como barras de acero para hormigón armado, hasta 3 pulg. (75 mm) de profundidad
- Barras de Indicación de Objetivo comenzarán a encenderse a medida que se acerque cableado eléctrico AC* y al metal
- Pantalla ColorTrip™ se ilumina en rojo en el modo de AC Scan y en azul en el modo de exploración de Metal Scan
- Indicador de Batería Baja para un rendimiento óptimo
- El Puntero SpotLite® proyecta una flecha de luz en la pared cuando se detecta la mayor presencia de metal o los cables con corrientes AC*

CARACTERÍSTICAS



RECURSOS

[Ficha técnica ES e60c](#)

[Instrucciones ES e60c](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO