

## ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD - SERIE 13



- El electrodo de conductividad de la serie 13 es un electrodo de uso general, de laboratorio o de campo que ofrece un rendimiento de sensor de grafito asequible para muchas aplicaciones de agua.
- **Características**
- Estructura de epoxi con un diámetro estándar de 12 mm y una longitud de 120 mm. Sensor de temperatura integrado para compensación automática de temperatura.
- Diseño de sensor de placa de grafito de 2 celdas
- Constantes de celda para cubrir todos los rangos populares ( $K = 0.1, 1.0$ )
- Adecuado para todas las aplicaciones avanzadas o de uso general

**SKU:** BellEleConSer-13 | **Categorías:** [Conductividad/TDS](#), [Laboratorio / Campo](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO