

## ELECTRODO DE PH PLANO - SERIE 28



- El electrodo de pH plano de la serie 28 es un electrodo de uso general, de laboratorio o de campo que ofrece un rendimiento asequible y de bajo mantenimiento para aplicaciones de agua donde un sensor de pH de forma plana es más adecuado.
- **Características:**
- Estructura de plástico con un diámetro estándar de 12 mm y una longitud de 120 mm. Sensor de pH plano para mediciones de superficies o aplicaciones donde se desea una limpieza fácil
- Referencia sellada rellena de gel disponible como unión simple o doble
- Unión de cerámica pin / pellon para un gran rendimiento.
- Adecuado para todas las aplicaciones de uso general.

**SKU:** BellePHPlaSer-28 | **Categorías:** [Laboratorio / Campo](#), [pH](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO