

ELECTRODO DE PROCESO SERIE - 77



- La serie 77 es un popular electrodo en línea (medición continua) de uso general que ofrece un rendimiento asequible y de bajo mantenimiento para muchas aplicaciones de agua, como agua potable, agua industrial, acuicultura, instalaciones de tanques o aplicaciones relacionadas.
- **Características:**
- Las roscas NPT de 3/4 "en la parte delantera y trasera permiten instalaciones en tubería o sumergibles. Diámetro exterior de 26,6 mm, longitud personalizable.
- Disponible para: pH, ORP, conductividad, oxígeno disuelto, ISE, temperatura
- Opciones de carcasa : CPVC, PVC, Kynar® - PVDF (fluoruro de polivinilideno), acero inoxidable (316SS)
- La protección del sensor disponible y las "partes planas" del tubo del cuerpo facilitan el ajuste o el aflojamiento con una herramienta
- La clasificación de temperatura depende del material utilizado, popular para diversas aplicaciones industriales
- Espacio suficiente dentro del tubo del cuerpo para preamplificadores u otros convertidores de señal, dentro de las limitaciones

SKU: BellEleProcSer-77 | **Categorías:** [Conductividad/TDS](#), [ORP](#), [Oxígeno disuelto](#), [pH](#), [Proceso / Industrial](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL