

ELEMENTO DE MEMBRANA RESIDENCIAL - MEMBRANAS AXEON TF-1812-75



- Altas tasas de rechazo
- Altas capacidades de flujo
- Calidad superior y ahorro de costos
- Rendimiento mejorado del sistema

SKU: 200360 | **Categorías:** [Filtración Axeon](#), [Lenntech](#), [Membranas Axeon](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

21

Número de pieza:

200360

Especificaciones

Marca	Membranas Axeon
Tipo	Compuesto de película fina de poliamida
Presión máxima kPa	3,45
Presión máxima psi	50
Temperatura máxima ° C	45,0
Temperatura máxima ° F	113
Flujo gpd	75
Caudal m ³ / día	0,28

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	10
Longitud en cm	25,4



Filtración Axeon

Axeon fabrica membranas para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales. Las membranas ofrecen confiabilidad, alto rendimiento y entregan resultados consistentes.

Características y beneficios

- Altas tasas de rechazo
- Altas capacidades de flujo
- Calidad superior y ahorro de costos
- Rendimiento mejorado del sistema
- Consumo de energía ultra bajo
- Presiones (aplicadas bajas).
- Probado al vacío individualmente

Funcionalidad

- Productos químicos de alta pureza
- Agua embotellada
- Productos farmacéuticos, cosméticos

Aplicaciones Típicas

- Electrónica - agua de refrigeración, agua condensada
- Generación de energía - aguas residuales
- Productos químicos: prefiltración de ácidos, agua de proceso, alcoholes, disolventes
- Agua de proceso
- Petróleo y gas: productos refinados, prefiltración, disolventes agresivos
- Industria general - baño de metalización, aguas residuales

- Alimentos y bebidas - agua de proceso de prefiltración
- [Descargar hoja de datos](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO