

## EMBUDO DE ACERO INOXIDABLE SS



- **Capacidad del embudo:** 100, 300, 500 ml
- **Diámetro del filtro:** 47 mm
- **Área efectiva de filtración:** 9.6 cm<sup>2</sup>
- **Material:** SS316

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Portafiltros](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- El portafiltro está hecho de SS316  
Todas las partes del portafiltro están hechas de SS316, que puede esterilizarse rápidamente por llama.
- El diseño patentado de bloqueo por giro  
El soporte del filtro y la botella de residuos utilizan una conexión patentada por bloqueo de giro que proporciona una instalación rápida y estable sin abrazadera.

### Información de pedido

- 167103-61 Embudo de acero inoxidable de 100 ml
- 167103-63 Embudo de acero inoxidable de 300 ml
- 167103-65 Embudo de acero inoxidable de 500 ml

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO