

EQUIPAMIENTO OPCIONAL DE LOS HORNOS DE CÁMARA



SKU: N / A | **Categorías:** [Arte y Artesanía](#), [Equipamiento opcional de los hornos de cámara](#), [Hornos de cámara](#), [Nabertherm](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles



Regulación manual por zonas para optimizar la homogeneidad



de la temperatura

Ventiladores de refrigeración para hornos de hasta 300
litros para reducir los tiempos de proceso



Válvula motorizada de aire de salida



Soporte de altura especial



Bastidor de carga para facilitar la carga ergonómica y
descarga delante del horno



Visor en la puerta del horno (diámetro 20 mm)



Kit de cerradura con llave compuesto por dos
cerraduras de puerta que incluyen dos llaves



Válvula de entrada de aire motorizada, que se puede abrir y cerrar en función del programa




Campana extractora de acero inoxidable

Puerta de apertura izquierda



Soporte sobre ruedas



Placas y apoyos de montaje



2 vagonetas para hornos NW a partir de 440 litros

Arte y Artesanía

[Arte y Artesanía](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO