

## AGITADOR MAGNÉTICO 2 LTS CON CALEFACCIÓN Y AGITACIÓN CON PLACA DE ALUMINIO- BE-MEZMAGCAL-2



### Descripción del producto:

1. La potencia de calentamiento y la velocidad de agitación son ajustables sin escalas.
2. Con el estante ajustable del termómetro, las barras del acero inoxidable y la barra de la agitación.

Cod Alt: B-01-29-000601-0000

**SKU:** B-01-29-0006-0102 | **Categorías:** [Agitador Magnético](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Parámetros técnicos](#)
- [ESTRUCtura](#)
- [MANEJO](#)
- [Especificaciones](#)

Modelo	BE-MezMagCal-2A	BE-MezMagCal-2B	BE-MezMagCal-2	BE-MezMagCal-3A	BE-MezMagCal-3B	BE-MezMagCal-3
Código SKU	B-01-29-0006-0100	B-01-29-0006-0101	B-01-29-0006-0102	B-01-29-0006-0103	B-01-29-0006-0104	B-01-29-0006-0105
Volumen Max (ml)	-	2000	2000	-	5000	5000
Velocidad (rpm)	-	100 a 2000	100 a 2000	100 a 2000	100 a 2000	100 a 2000
Tiempo de trabajo	Continuos	Continuos	Continuos	Continuos	Continuos	Continuos
Revoluciones minimas (rpm)	-	100	100	-	100	100
Temp Max (Cº)	380	-	380	380	-	380

Modelo	BE-MezMagCal-2A	BE-MezMagCal-2B	BE-MezMagCal-2	BE-MezMagCal-3A	BE-MezMagCal-3B	BE-MezMagCal-3
Código SKU	B-01-29-0006-0100	B-01-29-0006-0101	B-01-29-0006-0102	B-01-29-0006-0103	B-01-29-0006-0104	B-01-29-0006-0105
Exterior	Aluminio fundido, Pulverización de superficies					
Tamaño del Plato	120x120	120x120	120x120	170x170	170x170	170x170
Modo de conducción	-	Motor	Motor	-	Motor	Motor
Potencia Motor (W)	-	10	10	-	20	20
Potencia de calefacción (kW)	0.18	-	0.18	0.5	-	0.5
Barra de Agitación	-	PTFE	PTFE	-	PTFE	PTFE

Modelo	BE-MezMagCal-2A	BE-MezMagCal-2B	BE-MezMagCal-2	BE-MezMagCal-3A	BE-MezMagCal-3B	BE-MezMagCal-3
Código SKU	B-01-29-0006-0100	B-01-29-0006-0101	B-01-29-0006-0102	B-01-29-0006-0103	B-01-29-0006-0104	B-01-29-0006-0105
Funcionamiento Continuo	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Modo de Ajuste	Escala	Escala	Escala	Escala	Escala	Escala
Modo de Visualizacion de Velocidad	-	Escala	Escala	-	Escala	Escala
Temporizador	No	No	No	No	No	No
Funcion Operativa	No	No	No	No	No	No
Sensor de Temperatura	No	No	No	No	No	No

Modelo	BE-MezMagCal-2A	BE-MezMagCal-2B	BE-MezMagCal-2	BE-MezMagCal-3A	BE-MezMagCal-3B	BE-MezMagCal-3
Código SKU	B-01-29-0006-0100	B-01-29-0006-0101	B-01-29-0006-0102	B-01-29-0006-0103	B-01-29-0006-0104	B-01-29-0006-0105
Dimensiones Exteriores (AxLxAlt)	200x120x90	200x120x90	200x120x90	265x185x190	265x185x190	265x185x190
Dimensiones de Embalaje (Anc*Lar*Alt)	250*180*120	250*180*120	250*180*120	280*210*220	280*210*220	280*210*220
Tamaño del plato (mm)	120x120	120x120	120x120	170x170	170x170	170x170
Carga de la Placa	3KG	3KG	3KG	10KG	10KG	10KG
Alimentación eléctrica (50Hz o 60Hz)	110V or 220V	110V or 220V	110V or 220V	110V or 220V	110V or 220V	110V or 220V
NW/GW (kg)	1.9/3	1.9/3	1.9/3	2.2/3.4	2.2/3.4	2.2/3.4

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO