

## EQUIPO DE PRUEBA DE AGUA EN MATERIALES BITUMINOSOS



- Se utiliza para determinar el contenido de agua en productos derivados del petróleo o materiales bituminosos, al destilarlos con un disolvente volátil inmiscible en agua.
- Agua en materiales bituminosos Equipo de prueba completo con calentador eléctrico con termorregulador, condensador de vidrio, receptor de vidrio y destilador de vidrio de 10 ml.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Laboratorio de suelos](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T55](#), [AASHTO T59](#), [ASTM D95](#), [CNR No.101](#), [D244](#), [IP 74/77](#), [NLT 123](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Normas:

ASTM D95, D244; AASHTO T55, T59; IP 74/77; CNR No.101; NLT 123

### Especificaciones técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Fuente de alimentación
BellEquPruAgu-05	B-01-03-05-230101	Equipo de prueba de agua en materiales bituminosos	20x20x45	5	220 V, 50 -60 Hz, 1 ph

### Accesorios/ Repuestos

Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Fuente de alimentación
B-01-03-05-230201	Calentador eléctrico con termo regulador	60x40x35	25	220 V. 50 -60 Hz, 1 ph
B-01-03-05-230301	Condensador de vidrio, receptor de vidrio, destilador de vidrio	—	—	—

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO