

EQUIPOS DE MEDICIÓN DE NIVEL CON ESCANEO ULTRASÓNICO



SKU: N / A | **Categorías:** [Sensores de Nivel](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Equipos de Medición de Nivel con Escaneo Ultrasónico

Información del producto:

El nivel del agua se mide desde la distancia de la superficie del agua hasta la parte superior del sensor ultrasónico conectado. El equipo de medición de nivel se instala en una tubería de insonorización. Las perturbaciones, particularmente de las olas, se minimizan de esta manera. El rango de medición es entre 100 mm y 600 mm.

En combinación con un registrador de datos UGT, es posible que el microordenador controle la grabación de datos y la administración de energía. La calibración en el sitio significa que los valores de medición se pueden leer directamente como el nivel de agua real. Los datos se exportan a través de una interfaz RS-232 en el registrador de datos.

Ventajas

- Medición sin contacto.
- Resistente a las heladas.

Especificaciones Técnicas:

Rango de Medición	100 ... 600 mm
Voltaje de Operación	12 V
Linealidad de Fallas	< 0,2%
Precisión de Repetición	< 0,3%
Temperatura de Fallas (0 a 50°C):	< 0,5%

Detalles de pedido:

Art.-Nr .: 194100 Dispositivo de medición de nivel con escaneo ultrasónico.

Descargas:

[UGT Produktkatalog](#)

[UGT Product Catalog](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO