

EQUIPOS DE PERFORACIÓN COMPACTOS APAFOR 430



SKU: N / A | **Categorías:** [Taladros de Perforación Compactos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Equipos de Perforación Compactos APAFOR

430 Descripción del Producto:

- Patín y equipamiento:

- Bastidor de acero soldado mecánicamente montado en una pista de goma fija (ancho 140 cm).
- 4 pies de estabilización hidráulica.
- Control remoto inalámbrico.
- Bomba de inyección integrada.

- Motorización:

- Motor Perkins insonorizado de 36 HP.

- Funcionamiento:

- Motor 160: Velocidad de rotación de 0 a 356 rpm, par máximo 92 DaN.m.
- Motor 315: Velocidad de rotación de 0 a 180 rpm, par máximo 180 DaN.m.
- Alto rendimiento: velocidad de rotación de 0 a 491 rpm, par máximo 183 DaN.m.
- Martillo hidráulico 250 julios / golpe - 900 bpm.
- Fuerza de tracción 1800 DaN.
- Velocidad de movimiento de 0 a 4.6 km / h.
- Otras funciones disponibles a pedido.

- Aplicaciones:

- Perforación con barrena, broca rotativa y martillo de orificio descendente.
- Perforación por percusión rotativa gracias al martillo hidráulico.
- Nucleo convencional.
- Prueba de penetración DPSH / SPT (en opción).

- Adquisición de datos (en opción):

- ExploFOR®.

• ApaDYN®. Descarga de la página de información (Inglés) del producto:

 [Technical factsheet Apafor®430 \(298,09 Ko\)](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO