

EQUIPOS DE PERFORACIÓN COMPACTOS APAFOR 450



SKU: N / A | **Categorías:** [Taladros de Perforación Compactos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Equipos de Perforación Compactos APAFOR

450[/vc_column_text][[/vc_column][[/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:

- Patín y equipamiento:

- Bastidor de acero soldado mecánicamente montado en una pista de goma variable o fija
- 4 pies de estabilización hidráulica
- Control remoto inalámbrico
- Bomba de inyección (varias opciones, consúltenos)

- Motorización:

- Motor HATZ insonorizado 48HP

- Funcionamiento:

- Estándar: Velocidad de rotación de 0 a 555 rpm, par máximo 225 DaN.m
- Alta velocidad: Velocidad de rotación de 0 a 1030 rpm, par máximo 145 DaN.m
- Martillo hidráulico 180 julios / golpe - 1300 bpm
- Fuerza de tracción 500 DaN
- Velocidad de movimiento de 0 a 4.6 km / h.
- Otras funciones disponibles a pedido.

- Aplicaciones:

- Perforación con barrena, brocas rotativas y martillo de orificio descendente
- Percusión rotativa gracias a su martillo hidráulico.
- Micropilotes
- Corazones convencionales y alámbricos.

- Adquisición de datos (en opción).

- ExploFOR®.

• ApaDYN®. [/vc_wp_text][[/vc_column][[/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descarga de la página de información (Ingles) del producto:

 [Technical factsheet Apafor®440/450 \(481,66 Ko\)](#)

[/vc_wp_text][[/vc_column][[/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO