

## EQUIPOS DE PERFORACIÓN COMPACTOS APAFOR 450MP



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Taladros de Perforación Compactos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Equipos de Perforación Compactos APAFOR

450MP[/vc\_column\_text][[/vc\_column][vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]Descripción del Producto:

- Patín y equipamiento:

- Bastidor de acero soldado mecánicamente montado en una pista de goma de 1,10 m de ancho.
- Prefitiendo el registrador de datos de perforación.
- Controles hidráulicos proporcionales.
- 4 gatos hidráulicos para estabilización.
- Abrazadera de varilla hidraulica.
- Swift de inyección giratoria en la parte superior de la cabeza de rotación.

- Motorización:

- Motor diesel insonorizado HATZ de 48 HP.

- Funcionamiento:

- Torsión ajustable: 0 a 306 daNm.
- Velocidad de rotación variable hasta 206 rpm.
- Fuerza de pull-up: 0 a 4000 daN.

- Aplicaciones:

- Sinfín de vuelo continuo, taladrado rotativo y martillo de fondo.
- Cabezal de rotación especial para micropilotes, fuerte y robusto para preboring a menor

costo.[/vc\_wp\_text][[/vc\_column][vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]Descarga de la página de información (Ingles) del

producto:  
 [Apafor® 450 MP \(190,86 Ko\)](#)

[/vc\_wp\_text][[/vc\_column][vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO