

EQUIPOS DE PERFORACIÓN COMPACTOS APAFOR 450RS



SKU: N / A | **Categorías:** [Taladros de Perforación Compactos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Equipos de Perforación Compactos APAFOR

450RS[/vc_column_text][[/vc_column][[/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:

- Patín y equipamiento:

- Bastidor de acero soldado mecánicamente montado en una pista de goma fija (ancho 140 cm).
- 4 pies de estabilización hidráulica.
- Control de movimiento remoto.
- Bomba de inyección (varias opciones, consúltenos).

- Motorización:

- Motor diesel HATZ 48HP con protección contra el sol o motor DEUTZ 62 HP.

- Funcionamiento:

- Velocidad de rotación de 0 a 495 rpm (motor HATZ) -0 a 470 rpm (motor DEUTZ).
- Torque 280 DaN.m.
- Fuerza de pull-up 1900 daN.
- Velocidad de movimiento de 0 a 4.6 Km / h.
- Otras funciones disponibles a pedido.

- Aplicaciones:

- Corazones convencionales y alámbricos.
- Perforación con barrena, brocas rotativas y Agujero Abajo.
- Martillo.
- Micropilotes.
- Prueba de penetración DPSH / SPT (en opción).

- Adquisición de datos (en opción).

- ExploFOR®.

• ApaDYN®.[/vc_wp_text][[/vc_column][[/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descarga de la página de información (Ingles) del producto:

 [APAFOR® 450RS technical factsheet \(238,57 Ko\)](#)

[/vc_wp_text][[/vc_column][[/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO