

EQUIPOS DE PERFORACIÓN LIGERA APAFOR 120



SKU: N / A | **Categorías:** [Taladros de Perforación Ligera](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Equipos de Perforación Ligera APAFOR

120[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:

- Patín y equipamiento:

- Bastidor de acero soldado mecánicamente montado en un ancho fijo de una pista de goma de 75 cm
- Control remoto inalámbrico
- Cabezal de rotación con inyección giratoria integrada.
- Controles hidráulicos proporcionales
- 4 gatos hidráulicos
- Abrazadera hidraulica de 4 toneladas de fuerza.
- Luz para trabajos nocturnos.
- Acoplador de remolque
- Recipiente de mechero impermeable y extintor de incendios.

- Funcionamiento:

- Motor diesel LOMBARDINI de 20 HP.
- Par máximo: 140 daNm
- Velocidad de rotación: de 0 a 80 rpm.
- Trazo útil: 1.32 m.
- Fuerza de pull-up: 1 000 daN

- Motorización:

- Motor diesel LOMBARDINI de 20 HP.

- Aplicaciones:

- Taladro de barrena y taladrado por inyección rotativa.
- Forage au marteau fond-de - trou.

• Martillo perforador de fondo.[/vc_wp_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descarga de la página de información (Ingles) del producto:

 [Apafor® 120 \(302,45 Ko\)](#)

[/vc_wp_text][vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO