

## EQUIPOS DE PERFORACIÓN LIGERA APAFOR 200



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Taladros de Perforación Ligera](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Equipos de Perforación Ligera APAFOR

200[/vc\_column\_text][[/vc\_column][[/vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]Descripción del Producto:

- Patín y equipamiento:

- Marco de aluminio con 4 asas para el transporte.
- 4 pies de estabilización ajustables insteel
- Brazos ajustables de acero para taladrado inclinado de 0 a 45 °.

- Motorización:

- Motor VANGUARD Motor ordiesel 16 HP 19 HP.

- Funcionamiento:

- Velocidad de rotación de 0 a 360 rpm.
- En opción 0 a 480 rpm.
- Par máximo 127 daN.m.
- Fuerza de tracción 1200 daN.
- Otras funciones disponibles a pedido.

- Aplicaciones:

- Rotativo con barrena, broca rotativa y taladrado DTH.
- Perforación en diámetro pequeño a profundidades poco

profundas.[/vc\_wp\_text][[/vc\_column][[/vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]Descarga de la página de información (Ingles) del producto:

 [Technical factsheet Apafor®200 \(314,23 Ko\)](#)

[/vc\_wp\_text][[/vc\_column][[/vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO