

EQUIPOS DE PERFORACIÓN LIGERA APAFOR 330 Y 340



SKU: N / A | **Categorías:** [Taladros de Perforación Ligera](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Equipos de Perforación Ligera APAFOR 330 y

340[/vc_column_text][[/vc_column][[/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:

- Patío y equipamiento:

- Estructura de acero soldada mecánicamente montada en una pista de goma de ancho variable operada de 70 a 100 cm o montada en roadtrailer

- 4 pies mecánicos o gatos hidráulicos para estabilización.

- Controles hidráulicos proporcionales

- Control remoto inalámbrico

- Motorización:

- Motor diésel insonorizado de 32HP HATZ (APAFOR® 330) o 41 HP DEUTZ (APAFOR® 340 y 340 en el remolque)

- Funcionamiento:

- Velocidad de rotación de 0 a 70 rpm.

- En la opción 0 a 480 rpm (330), 0 a 505 rpm (340)

- Par motor máximo 220 DaN.m

- Fuerza de tracción 1700 DaN

- Velocidad de movimiento de 0 a 4.6 km / h.

- Otras funciones disponibles a pedido.

- Aplicaciones:

- Perforación para pruebas de presurómetro e investigación de suelos.

- Perforación con barrena, broca rotativa y martillo de orificio descendente.

- Micropilotes.

- Nucleo convencional.

- Prueba de penetración DPSH / SPT.

- Adquisición de datos (en opción):

- ExploFOR®.

- ApaDYN®.[/vc_wp_text][[/vc_column][[/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descarga de la página de información (Inglés) del producto:

 [Apafor® 330 \(243,65 Ko\)](#)

 [Apafor®330 - export version \(274,68 Ko\)](#)

 [Apafor®330 - road coring rig \(1,49 Mo\)](#)

[/vc_wp_text][[/vc_column][[/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO