

EQUIPOS DE PERFORACIÓN POTENTES APAFOR 550/560



SKU: N / A | **Categorías:** [Taladros de Perforación Potentes](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Equipos de Perforación Potentes APAFOR

550/560 Descripción del Producto:

- Patín y equipamiento:

- Bastidor de acero soldado mecánicamente montado en una pista de goma fija (ancho 140 cm).
- 4 pies de estabilización hidráulica.
- Control remoto inalámbrico.
- Bomba de inyección integrada (varias opciones, consultar).

- Motorización:

- Motor Deutz de 53 HP (550) / motor PERKINS insonorizado 60 HP (560).

- Funcionamiento APAFOR® 550:

- Velocidad de rotación: 0 a 460 rpm.
- Torque: 0 a 295 DaN.m.
- Fuerza de tracción: 5000 DaN.
- Martillo hidráulico: 180 j / golpe, 1300 bpm.
- Velocidad de movimiento: de 0 a 4,6 km / h.

- Funcionamiento APAFOR® 560:

- Velocidad de rotación: 0 a 510 rpm Alta velocidad: 780 rpm.
- Par motor: 0 a 310 DaN.m Alta velocidad: 182 DaN.m.
- Fuerza de tracción :: 5000 DaN.
- Martillo hidráulico: 180 j / golpe, 1300 bpm.
- Velocidad de movimiento: de 0 a 4,6 km / h.
- Otras funciones disponibles a pedido.

- Aplicaciones:

- Corazones convencionales y alámbricos.
- Perforación con barrena, brocas rotativas y martillo de orificio descendente.
- Micropilotes.
- Percusión rotativa gracias a su martillo de salida de agujero.
- Prueba de penetración DPSH / SPT (en opción).

- Adquisición de datos (en opción):

- ExploFOR®.

• ApaDYN®. Descarga de la página de información (Inglés) del producto:

 [Technical factsheet APAFOR® 550/560 \(282,89 Ko\)](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO