

EQUIPOS DE PERFORACIÓN POTENTES APAFOR 570



SKU: N / A | **Categorías:** [Taladros de Perforación Potentes](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Equipos de Perforación Potentes APAFOR

570 Descripción del Producto:

- Patín y equipamiento:

- Bastidor de acero soldado mecánicamente montado en una pista de goma fija (ancho 140 cm).
- 4 pies de estabilización hidráulica.
- Control de movimiento remoto.
- Bomba de inyección integrada (varias opciones, consúltenos).

- Motorización:

- Motor Deutz Diesel 75 HP.

- Funcionamiento:

- Estándar: Velocidad de rotación de 0 a 550 rpm, par máximo de 290 DaN.m.
- Par reforzado: Velocidad de rotación de 0 a 300 rpm, par máximo 505 DaN.m.
- Fuerza de tracción 5500 DaN.
- Velocidad de desplazamiento de 0 a 2,14 km / h.
- Otras funciones disponibles a pedido.

- Aplicaciones:

- Corazones convencionales y alámbricos.
- Perforación con barrena, brocas rotativas y martillo de orificio descendente.
- Micropilotes.
- Prueba de penetración DPSH / SPT (en opción).

- Adquisición de datos (en opción):

- ExploFOR®.

• ApaDYN®. Descarga de la página de información (Inglés) del producto:

 [Technical Factsheet Apafor@570 \(574,08 Ko\)](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO