

ESCALA DE ENGANCHE SERIE 03 20KG



- Diseño especial para industria de fundación de alta temperatura.
- Diseños agradables: Armazón de aleación aluminio, resistente

Pesaje Máximo (kg) 1000kg a 20000kg

Pesaje Mínimo (kg) 10kg a 200kg

SKU: B-01-15-11-0307 | **Categorías:** [Escala de enganche](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Escala de enganche serie 03

Especificaciones

- Diseño especial para industria de fundación de alta temperatura.
- Variedad de unidades: opciones como kg, lb, N, etc.
- Control remoto: peso bruto, peso neto, establecer cero, seguimiento de 0 automático, acumulación ,conservación, alarma a sobrecarga, calibración remoto.
- Modo de ahorro de electricidad: escanear automáticamente baja batería, alarma de baja batería y apago automático.
- Diseños agradables: Armazón de aleación aluminio, resistente, pantalla grande de tubo digital de 5 dígitos (altura de letra 30mm), opciones de sub-valor, la aceleración de la gravedad ajustable según la necesidad del cliente.

Especificaciones Técnicas

| Modelo | Código Del Producto | Pesaje Max. (kg) | Pesaje Min. (kg) | Sub-valor de la escala |
|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|
| BellEscEnSer-1000 | B-01-15-11-0301 | 1000 | 10 | 0.5 |
| BellEscEnSer-2000 | B-01-15-11-0302 | 2000 | 20 | 1 |
| BellEscEnSer-3000 | B-01-15-11-0303 | 3000 | 20 | 1 |
| BellEscEnSer-5000 | B-01-15-11-0304 | 5000 | 40 | 2 |
| BellEscEnSer-10000 | B-01-15-11-0305 | 10000 | 100 | 5 |
| BellEscEnSer-15000 | B-01-15-11-0306 | 15000 | 100 | 5 |
| BellEscEnSer-20000 | B-01-15-11-0307 | 20000 | 200 | 10 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO